



Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, Ancho de llave: 19mm



Datos de pedido

Número de pedido	614870 19
GTIN	4013288212641
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Descripción técnica

Ø anillo D	34,8 mm
Longitud llave L	246 mm
Ancho de llave	19 mm
Altura de boca h ₁	9,5 mm
Altura del anillo h ₂	11 mm
Anchura de boca b	42 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Quality Dress	6000 Joker
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	80
Ángulo de ajuste	4,5 grados

Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	acero al cromo-molibdeno
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 3	614850 3
---	----------