

Garant

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 13mm



Datos de pedido

Número de pedido	642130 13
GTIN	4045197164254
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento. Cuadrados hembras según **DIN 3120**.

Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas.

De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Bihexágono (hexágono doble) con perfil **AS-drive** que protege tornillos y tuercas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado (resistente al desprendimiento).

Descripción técnica

Longitud	38 mm
Ancho de llave	13 mm
Ø lado de salida	18,3 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras

Tipo de producto

Vaso