



## Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 21 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	642200 21
GTIN	4018754005932
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 642229

### Descripción técnica

Ancho de llave	21 mm
Ø lado de salida	28,7 mm

Longitud	42 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie	cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso