



Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 24mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 642200 24 |
| GTIN | 4018754005963 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 642229

Descripción técnica

| | |
|------------------|-------|
| Ancho de llave | 24 mm |
| Ø lado de salida | 32 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Longitud | 42 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Norma | DIN 3124 |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras |
| Material | Acero de alto rendimiento HPQ® |
| Superficie | cromado sobre níquel |
| con perfil AS-Drive | sí |
| Tipo de producto | Vaso |