

**HOLEX****Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	642220 10
GTIN	4045197164438
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 3124****Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Nota:**

insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 642232; HOLEX: n.º 642222).

**Descripción técnica**

Ancho de llave	10 mm
Longitud	38 mm
Ø lado de salida	15,4 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124

Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso