

Garant**Destornillador para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 25IP****Datos de pedido**

Número de pedido	625940 25IP
GTIN	4045197923455
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.

Hoja de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Longitud de cuchilla cortante: 120 mm

Longitud total: 225 mm

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	120 mm
Perfil Torx Plus®	25IP
Longitud total	225 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto	Destornilladores