



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 18X21 mm



Datos de pedido

Número de pedido	615000 18X21
GTIN	4018754020980
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**.

Ventaja:

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 615600

Descripción técnica

Anchura de llave ₁	18 mm
Anchura de llave ₂	21 mm
Ø de anillo máximo D ₁ máx.	28 mm

Ø de anillo máximo D ₂ máx.	32 mm
Longitud llave L	300 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Tipo de producto	Llave