



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 8X9mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 615000 8X9 |
| GTIN | 4018754020805 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**.

Ventaja:

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 615600

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Ø de anillo máximo D ₂ máx. | 15 mm |
| Longitud llave L | 180 mm |
| Anchura de llave ₁ | 8 mm |

| | |
|--|---------|
| Anchura de llave ₂ | 9 mm |
| Ø de anillo máximo D ₁ máx. | 14 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Tipo de producto | Llave |