BAHCO

Hoja de sierra de mano, de un lado SANDFLEX®, bimetal

Datos de pedido

Número de pedido	582850
GTIN	7311518233570
Clase de artículo	58Z

Descripción

Ejecución:
Hoja de sierra de alto rendimiento con capacidad de corte y duración máximas.
De **bimetal** = dientes de HSS, templados, dorsos de acero para muelles de alta flexibilidad.
Irrompible: ¡Seguridad en el puesto de trabajo!
Aplicación:
Para todos los materiales, también para aceros de alta resistencia y VA.
Nota:
Encontrará hojas de sierra mecánica en n.º 171100 / 171250.
Longitud hoja: 300 mm
Dientes por pulgada: 18

Descripción técnica

Dientes por pulgada	18
Longitud hoja	300 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra curvada