

Garant
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 8X9 mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 615700 8X9 |
| GTIN | 4045197160584 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción
Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Lados de la estrella con perfil **AS-Drive**.

Ventaja:

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Todas las llaves estrella doble GARANT y STAHLWILLE acodado profundo están equipadas con este perfil, reconocible por el distintivo **AS Drive**.

Longitud llave L: 180 mm

Ø de anillo máximo D₁ máx.: 14 mm

Ø de anillo máximo D₂ máx.: 15 mm

Descripción técnica

| | |
|--|-------|
| Ø de anillo máximo D ₁ máx. | 14 mm |
|--|-------|

| | |
|--|---------|
| Ø de anillo máximo D ₂ máx. | 15 mm |
| Longitud llave L | 180 mm |
| Anchura de llave ₂ | 9 mm |
| Anchura de llave ₁ | 8 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Tipo de producto | Llave |