



Hoja de sierra de mano, de un lado SANDFLEX®, bimetal



Datos de pedido

Número de pedido	582900
GTIN	7311518233587
Clase de artículo	58Z

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de alto rendimiento con capacidad de corte y duración máximas. De **bimetal** = dientes de HSS, templados, dorsos de acero para muelles de alta flexibilidad. **Irrompible:**

¡Seguridad en el puesto de trabajo!

Aplicación:

Para todos los materiales, también para aceros de alta resistencia y VA.

Nota:

Encontrará hojas de sierra mecánica en n.º 171100 / 171250.

Longitud hoja: 300 mm

Dientes por pulgada: 24

Descripción técnica

Dientes por pulgada	24
Longitud hoja	300 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra curvada