



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 46X50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	615000 46X50
GTIN	4018754021208
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**.

#### Ventaja:

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 615600

### Descripción técnica

Longitud llave L	535 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	46 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	50 mm

Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	73 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	67 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Tipo de producto	Llave