

**Garant**
**Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 10X11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	615700 10X11
GTIN	4045197160607
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Lados de la estrella con perfil **AS-Drive**.

**Ventaja:**

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Nota:**

**AS-Drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Todas las llaves estrella doble GARANT y STAHLWILLE acodado profundo están equipadas con este perfil, reconocible por el distintivo **AS Drive**.

Longitud llave L: 200 mm

Ø de anillo máximo D<sub>1</sub> máx.: 16 mm

Ø de anillo máximo D<sub>2</sub> máx.: 18 mm

**Descripción técnica**

Anchura de llave <sub>2</sub>	11 mm
-------------------------------	-------

Anchura de llave $s_1$	10 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	18 mm
Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	16 mm
Longitud llave L	200 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Tipo de producto	Llave