



Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 8



Datos de pedido

Número de pedido	615500 8
GTIN	4018754058433
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.º 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 615610

Descripción técnica

Cantidad de llaves	8
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	75 grados

Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615000 12X13
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm	615000 10X11
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 19X22 mm	615000 19X22
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X21 mm	615000 18X21
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm	615000 16X17
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm	615000 14X15
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm	615000 8X9
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm	615000 6X7