

**Garant**
**Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 12X13 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	615700 12X13
GTIN	4045197160621
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil **AS-Drive**.

**Ventaja:**

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Nota:**

**AS-Drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Todas las llaves estrella doble GARANT y STAHLWILLE acodado profundo están equipadas con este perfil, reconocible por el distintivo **AS Drive**.

Longitud llave L: 220 mm

Ø de anillo máximo D<sub>1</sub> máx.: 20 mm

Ø de anillo máximo D<sub>2</sub> máx.: 21 mm

**Descripción técnica**

Anchura de llave <sub>1</sub>	12 mm
-------------------------------	-------

Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	21 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	13 mm
Longitud llave L	220 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	20 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Tipo de producto	Llave