

Garant**Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	642325 32
GTIN	4045197497987
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

La apertura de los vasos **Surface Drive** proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Longitud	44 mm
Adecuado para pulgadas (med. americanas)	1.1/4 pul
Ø lado de salida	42 mm
Ancho de llave	32 mm

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso