

**Garant****Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 15mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 642325 15     |
| GTIN              | 4045197497789 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

La apertura de los vasos **Surface Drive** proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

**Norma:****DIN 3124****Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

|  |           |
|--|-----------|
| Longitud                                 | 38 mm     |
| Ancho de llave                           | 15 mm     |
| Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 9/16 pul  |
| Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 19/32 pul |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ø lado de salida                    | 21,4 mm                                |
| Cuadrado de accionamiento           | 1/2 pul                                |
| Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive                           |
| Norma                               | DIN 3124                               |
| Perfil de salida                    | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
| Material                            | Acero al cromo-vanadio                 |
| Superficie                          | cromado                                |
| Tipo de producto                    | Vaso                                   |