

Garant**Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 17mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 642325 17 |
| GTIN | 4045197497826 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

La apertura de los vasos **Surface Drive** proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------|
| Ø lado de salida | 24,1 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Ancho de llave | 17 mm |
| Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 21/32 pul |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Vaso |