



Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 3/4 pul



Datos de pedido

Número de pedido	642400 3/4
GTIN	4018754007929
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil **AS-Drive**.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Ø lado de salida	26,2 mm
Longitud	38 mm
Ancho de llave	3/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras

Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie	cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso