

**Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	642520 19
GTIN	4045197542809
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 642532; HOLEX: n.º 642522).

Descripción técnica

Longitud	77 mm
Ø lado de salida	26,6 mm
Ancho de llave	19 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Vaso

