



## Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 22mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626030 22
GTIN	7610733002979
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.  
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

### Descripción técnica

Longitud de los lados	246×85 mm
Superficie	cromado
Hexágono	22 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores