



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 19X22mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 615900 19X22 |
| GTIN | 4045197385499 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|------------|
| Anchura de llave D_2 | 22 mm |
| Ø de anillo máximo D_1 máx. | 29 mm |
| Ø de anillo máximo D_2 máx. | 34 mm |
| Anchura de llave D_1 | 19 mm |
| Longitud llave L | 318 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Superficie | fosfatadas |
| Atributo del nombre de producto | fosfatadas |
| Tipo de producto | Llave |

