



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 7X8mm



Datos de pedido

Número de pedido	615950 7X8
GTIN	4045197441706
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Anchura de llave l_1	7 mm
Anchura de llave l_2	8 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	14 mm
Ø de anillo máximo D_1 máx.	12 mm
Longitud llave L	180 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

