



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 20X22mm



Datos de pedido

Número de pedido	615900 20X22
GTIN	4045197385505
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	31 mm
Anchura de llave ₁	20 mm
Longitud llave L	318 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	34 mm
Anchura de llave ₂	22 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

