



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 13X17mm



### Datos de pedido

Número de pedido	615900 13X17
GTIN	4045197385420
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

Anchura de llave $1$	13 mm
Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	22 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	27 mm
Longitud llave L	263 mm
Anchura de llave $2$	17 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

