

**HOLEX****Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 6X7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	615900 6X7
GTIN	4045197385338
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

**Descripción técnica**

Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	12 mm
Longitud llave L	167 mm
Anchura de llave 1	6 mm
Anchura de llave 2	7 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	11 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

