

MARKAL
Rotulador de tubo INOX, Color letra: GR

Datos de pedido

Número de pedido	085178 GR
GTIN	048615971650
Clase de artículo	08W

Descripción
Ejecución:

Rotulador de tubo con **punta de bola de acero de 3 mm**. Tinta espesa. Resistente a temperaturas de hasta **200 °C**.

Aplicación:

Perfectamente adecuado para el empleo en acero fino o superaleaciones. Valores reducidos de cloruros y halogenuros. Resistente a la intemperie, al agua y a los rayos UV.

Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención

Color letra: verde

Descripción técnica

resistente al agua	sí
Resistente a los rayos UV	sí
Color letra	verde
Identificación de sustancia peligrosa	GHS02: Llama
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
resistente a altas temperaturas hasta	200 °C
Tipo de producto	Marcador de barniz

