



Pantalón de mantenimiento, gris piedra / negro, Talla de confección DE: 60



Datos de pedido

Número de pedido

091841 60

GTIN

Clase de artículo

04T

Descripción

Ejecución:

Pantalón de mantenimiento modernos de material ligero pero **resistente a la abrasión** con función de secado rápido. Ideal para trabajos en entornos cálidos.

Pantalón con **insertos elásticos** y **perneras preformadas** para una óptima libertad de movimientos y comodidad. Posibilidad de alargamiento en el dobladillo de la pernera.

- **Bolsillo interior para teléfono móvil de material de malla.**
- **Bolsillos en la pernera con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y cúter.**
- **Cremallera de plástico en la bragueta.**
- **Bolsillos laterales.**
- **Bolsillos traseros.**
- **Anillo en D en el tope.**

Nota:

En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.

Pantalón de mantenimiento como **modelo de señora** en gris oscuro / negro bajo el n.º 091833. Desde el almacén en las tallas 36 – 46.

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Talla de confección DE | 60 |
| Tamaño FR | 54 |
| Tamaño RU | 3XL |
| Tamaño IT | C60 |
| Tamaño EE. UU. | 3XL |
| Serie | Service Plus |
| Servicio especial | Personalización textil |
| Tamaño SE | C58 |
| Tamaño NL | C60 |
| Tamaño ES | C60 |
| Sexo | Caballero |
| Composición del tejido | 65% poliéster |
| Composición del tejido | 35% algodón |
| Gramaje / densidad tejido del material | 166 g/m ² |
| Ropa estándar | Oeko-Tex estándar 100 |
| Lavar | 40 °C colada de color |
| Blanqueo | no blanquear |
| Limpieza química | No limpiar en seco |
| Secar | No secar en tambor |
| Planchar | No caliente, hasta un máximo de 110 °C |
| Color | gris piedra / negro |
| Tipo de producto | Pantalón de trabajo |