



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 14X15mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 615900 14X15  |
| GTIN              | 4045197385437 |
| Clase de artículo | 62A           |

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

|  |            |
|--|------------|
| Anchura de llave <sub>2</sub>          | 15 mm      |
| Anchura de llave <sub>1</sub>          | 14 mm      |
| Longitud llave L                       | 239 mm     |
| Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx. | 23 mm      |
| Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx. | 22 mm      |
| Medidas anchos de llave                | métrico    |
| Superficie                             | fosfatadas |
| Atributo del nombre de producto        | fosfatadas |
| Tipo de producto                       | Llave      |

