



Dinamómetro de carga Dynafor LLZ2, Intervalo de pesaje máximo: 1 t



Datos de pedido

Número de pedido	086049 1
GTIN	3600232608899
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Dinamómetro de carga versátil, robusto y fiable Dynafor LLZ2. Indicador LCD integrado de fácil lectura. Protección del indicador con refuerzo.

- **Las esquinas biseladas reducen el riesgo de quedar enganchado en el proceso de elevación.**
- **Factor de seguridad > 4.**
- **Precisión y seguimiento continuo confirmados mediante certificado de ajuste. Precisión 0,3 %. Recalibrable.**
- **Utilizable en todas las posiciones. Tipo de protección IP65: Apto para el uso al aire libre. Conforme según CE y la Directiva de máquinas 2006/42/CE.**
- **Margen de temperatura de -20 °C a +50 °C.**

Aplicación:

Para medir fuerzas de tracción (N) y masas suspendidas (kg).

Suministro:

Incluye pilas (2× AAA), certificado de calibración, maleta de transporte.

Clase de protección IP: IP 65

Embalaje: Maleta de transporte

Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Intervalo de pesaje mínimo: 1 kg

Carcasa anchura: 83,5 mm

Carcasa profundidad: 22 mm
Carcasa altura: 191 mm

Descripción técnica

Carcasa profundidad	22 mm
Carcasa anchura	83,5 mm
Intervalo de pesaje máximo	1000 kg
Carcasa altura	191 mm
Intervalo de pesaje mínimo	1 kg
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081556 LR3
Clase de protección IP	IP 65
Embalaje	Maleta de transporte
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante