



Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M12



Datos de pedido

Número de pedido	642850 M12
GTIN	4045197562432
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrados hembras según **DIN 3120**.

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Ø lado carraca: 24 mm

Longitud: 60 mm

Descripción técnica

Longitud	60 mm
para tornillos	M12
Ø lado carraca	24 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Dentado múltiple
Tipo de producto	Vaso

