



Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 17X19mm



Datos de pedido

Número de pedido	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Longitud llave L	290 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	29 mm
Anchura de llave ₂	19 mm
Ø de anillo máximo D ₁ máx.	28 mm
Anchura de llave ₁	17 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

