

**Garant****Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 21X24 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	615700 21X24
GTIN	4045197160782
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lados de la estrella con perfil **AS-Drive**.

**Ventaja:**

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Nota:**

**AS-Drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Todas las llaves estrella doble GARANT y STAHLWILLE acodado profundo están equipadas con este perfil, reconocible por el distintivo **AS Drive**.

Longitud llave L: 330 mm

Ø de anillo máximo D<sub>1</sub> máx.: 32 mm

Ø de anillo máximo D<sub>2</sub> máx.: 35 mm

**Descripción técnica**

Anchura de llave <sub>2</sub>	24 mm
-------------------------------	-------

Anchura de llave $s_1$	21 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	35 mm
Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	32 mm
Longitud llave L	330 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Tipo de producto	Llave