



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 24X30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	615900 24X30
GTIN	4045197385536
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	36 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	24 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	44 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	30 mm
Longitud llave L	346 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

