



## Micrómetro de interiores digital XT, Capacidad de medición: 6-8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428602 6-8
GTIN	5051102210496
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetros de interiores de 3 puntos** para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 4 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anillos de comprobación n.º 484030.

Prolongaciones n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

### Descripción técnica

Medida a	1,9 mm
Capacidad de medición	6 - 8 mm
Lectura seleccionable	0,01 / 0,001 mm
Límite de error	0,004 mm
Profundidad de medición con prolongación	121 mm
Profundidad de medición estándar	58 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

## Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 6-8 mm	428605 6-8
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428745 6-8
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 6-8 mm	428746 6-8