



Aparato de medición rápida para interiores digital XT Holecmatic con Bluetooth, Capacidad de medición: 16-20mm



Datos de pedido

Número de pedido	428702 16-20
GTIN	5051102207885
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holecmatic para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Pistola de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. Incluye 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948, unidad USB n.º 498952, anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.º 428605, mordazas de medición n.º 428745, soporte de cuchilla n.º 428746.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	66 mm
Profundidad de medición con prolongación	166 mm
Límite de error	0,004 mm
Medida a	0,5 mm
Lectura	0,001 mm
Capacidad de medición	16 - 20 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	HCT
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Aplicación móvil HCT
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20

Accesorios

Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 3/100	428510 3/100
Radorreceptor Bluetooth para Bowers Tipo	498952
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 16-20 mm	428605 16-20
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Juego de mordazas de medición3 piezas Capacidad de medición 16-20 mm	428745 16-20
Juego de muelle recuperador3 piezas Capacidad de medición 16-20 mm	428746 16-20