



## Vaso de 1/2 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E16



### Datos de pedido

Número de pedido	642700 E16
GTIN	4018754007295
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento. Cuadrados hembras según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin resbalamiento por las esquinas de los tornillos. Se protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabado redondeado.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Medida de perfil A: 14,7 mm

Ø lado de salida: 19 mm

Longitud: 38 mm

### Descripción técnica

Longitud	38 mm
Perfil Torx®	E16
Medida de perfil A	14,7 mm
Ø lado de salida	19 mm

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Vaso