



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 19X22mm



### Datos de pedido

Número de pedido	615950 19X22
GTIN	4045197161017
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

### Descripción técnica

Anchura de llave $l_1$	19 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	34 mm
Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	29 mm
Anchura de llave $l_2$	22 mm
Longitud llave L	318 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

