

**Vaso de punta de dentado múltiple, 1/2 pulgada, largo, para tornillos: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	642900 M10
GTIN	4018754007226
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos XZN

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.

Descripción técnica

Ø lado carraca	22,7 mm
para tornillos	M10
Longitud	140 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador de dentado múltiple
Tipo de producto	Vaso

