



Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Hexágono: 5mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626064 5 |
| GTIN | 7610733200894 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarla rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 95×30 mm |
| Hexágono | 5 mm |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto | Destornilladores |

Accesorios

| | |
|--|----------|
| Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9 | 627255 9 |
|--|----------|