

**Vaso de punta de dentado múltiple, 1/2 pulgada, largo, para tornillos: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	642950 M10
GTIN	4045197562470
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrados hembras según **DIN 3120**.

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Ø lado carraca: 22 mm

Longitud: 140 mm

Descripción técnica

Longitud	140 mm
Ø lado carraca	22 mm
para tornillos	M10
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador de dentado múltiple
Tipo de producto	Vaso

