

Mitutoyo**Unidad de regla vertical, Capacidad de medición: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	499402 100
GTIN	4946368128368
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Con **sistema electrónico Absolut** y cifras de la pantalla grandes, fácilmente legibles. Ajuste único de la posición cero, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías (aprox. 1,5 años). Precisión de medición máxima, incluso para velocidades de desplazamiento máximas. Función ZERO / ABS: posición cero y conmutación de medición relativa a absoluta.

Unidad de regla con sistema de medición electrónico capacitivo. **Montaje vertical.**

Aplicación:

Apropiada para tareas de medición y posicionamiento en máquinas herramienta, dispositivos, etc.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497085.

Descripción técnica

Longitud total L ₂	220 mm
-------------------------------	--------

Límite de error	0,03 mm
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Longitud regla graduada L ₁	244 mm
Calibración	Precio a petición
Peso	250 g
Lectura	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Unidad de regla

Servicios

CalibraciónPie de rey universal Capacidad de medición máxima 600 mm	021400 600
---	------------

Accesorios

Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497085 D2
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497085 D1
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497085 USB2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Emisores Tipo S11E	498966 S11E