


Calibre tampón para roscas Pasa-No pasa EG 6H mod., Rosca: EG-M12



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486180 EG-M12 |
| GTIN | 2050001919212 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Calibre para roscas para la comprobación de roscas de inserción (EG) para insertos de alambre de rosca. El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299. **Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R).** Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas - rosca de inserción (EG), derecha DIN 8140-2.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Descripción técnica

| | |
|------------------|----------------------------|
| Rosca | EG M12 |
| Paso de rosca | 1,75 mm |
| Norma | DIN 8140 |
| Tipo de rosca | EG-M |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Calibración | L10 |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |

Servicios

Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 20 mm

028550 20

Calibración DAkkSCalibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm

028590 90