



Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Número de destornilladores: 8



Datos de pedido

Número de pedido	626065 8
GTIN	7610733085576
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Suministro:

1 llave acodada n.º 626063: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	8
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

626063 4

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 4 mm

Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 8

626250 8

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 8 mm

626063 8

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 2 mm

626063 2

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 6 mm

626063 6

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 5 mm

626063 5

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 1,5 mm

626063 1,5

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 3 mm

626063 3

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9

627255 9

Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esféricacromado Hexágono 2,5 mm

626063 2,5