



Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 10mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626063 10 |
| GTIN | 7610733218943 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 135×46 mm |
| Hexágono | 10 mm |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto | Destornilladores |

Accesorios

| | |
|--|----------|
| Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9 | 627255 9 |
|--|----------|