

**Destornillador acodado de 6 caras, con espiga, Hexágono: 12mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626070 12 |
| GTIN | 4062406648374 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción**Ejecución:**

Mango hexagonal acodado; enteramente templada (tenaz); con espigas de centrado en los dos extremos, apto para tornillos según **DIN 6912** (Ribe CS).

Norma:

Ähnlich **DIN 6911**.

Material:

Acero al cromovanadio, superficie **cromada**.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Longitud de los lados | 45×125 mm |
| Hexágono | 12 mm |
| Ø espiga | 7 mm |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras con espiga |
| Tipo de producto | Destornilladores |