



## Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 24X26mm



### Datos de pedido

Número de pedido	615950 24X26
GTIN	4045197331335
Clase de artículo	62A

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

### Descripción técnica

Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	36 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	24 mm
Longitud llave L	337 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	40 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	26 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

