



## Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 8X10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	617600 8X10
GTIN	4018754021246
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**STAHLWILLE** –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE:** acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	13,5 mm
Longitud llave L	115 mm
Anchura de llave $a_2$	10 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	16 mm
Anchura de llave $a_1$	8 mm
Altura máxima del anillo $h_{1 \text{ máx.}}$	6 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave