



## Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 21X24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	617600 21X24
GTIN	4018754021390
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**STHLWILLE** –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STHLWILLE:** acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	34,7 mm
Anchura de llave $l_1$	21 mm
Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	30,5 mm
Anchura de llave $l_2$	24 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	10,8 mm
Longitud llave L	235 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave