

**Llave estrella de dos bocas, recta, cromado, Ancho de llave: 10X11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**HOLEX:** con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX:** Acero al cromo-vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	6 mm
Anchura de llave $l_1$	10 mm
Anchura de llave $l_2$	11 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	17 mm
Longitud llave L	130 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	16 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromadas

Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave